

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HB7130-2
GTIN	4062406750138
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm

Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie