

Garant**SCMT 120404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260748 HB7130-2
GTIN	4062406750275
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7130-2
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie