

Garant**VBMT 110304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Lamač triesok	VS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie