

**Garant****VB.T 110304, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261224 HB7130-2
GTIN	4062406750404
Trieda položky	21G

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie