

Garant**VB.T 160404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Typ	HB7130-2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2

Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie