


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260763 HB7130-2
GTIN	4062406750497
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Lamač triesok	VM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie