

HellermannTyton

Automatické kliešte na káblové spojky, Typ: EVO7I**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Trieda položky	76C

Popis**Prevedenie:**

Pre-set tightening and flush cut-off of cable ties in a single operation. Adjustable tensile force. The cable ties are cut cleanly with no sharp edges. The cut strip is retained within the gun.

Vďaka inovatívnej a patentovanej technológii TLC (Tension/Lock/Cut) EVO7i ide o revolučné spracovanie káblových zväzkov vďaka významnému zníženiu vynaloženej sily pri viazaní. Čisté odrezanie je detskou hračkou. Spätné nárazy sú eliminované a telesné zaťaženie používateľa sa značne zníži.

Výhoda:

- **Presné viazanie s nižším vynaložením sily vďaka technológii TLC.**
- **Protišmyková rukoväť pre bezpečné uchopenie.**
- **Lahký plastový plášť vystužený sklenenými vláknami.**
- **Pohodlné nastavenie ťažnej sily v 33 stupňoch.**
- **Dlhá úzka predná časť pre stiesnené montážne podmienky.**
- **Vešiak na upevnenie pútka na náradí alebo na zavesenie na stenu s náradím.**
- **Jednoduchá výmena čepele a predného veka. Zostupná kompatibilita s EVO7.**

Ergonomické kliešte na viazanie káblov s redukciou na doraz strihu, takže sú počas používania obzvlášť šetrné k zápästiu.

Použitie:

Definované ťahovanie a zarovnané rezanie káblových zväzkov v jednej operácii. Nastaviteľná ťažná sila. Káblové viazače sa strihajú čisto bez ostrých otrepov. Odrezaný koniec pásu drží unášač.

Pre plastový káblový viazač.

Zvláštne príslušenstvo:

Káblový viazač č. 083700 / 083705.
Náhradný nôž č. 729941.

Technický opis

pre príruby do hrúbky	1,5 mm
pre príruby do šírky	4,8 mm
Hmotnosť	275 g
Druh produktu	Kliešte na káblové viazače

Príslušenstvo

Náhradné nože Typ EVO7	729941 EVO7
------------------------	-------------