

**Kompaktná uhlová brúska, Typ: 7222826****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Trieda položky	03F

Technický opis

maximálna hĺbka separácie	35 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Príkion	1700 W
maximálny Ø kotúčov	125 mm
maximálne otáčky	7500 min ⁻¹
Označenie výrobcu	CG17-125INOX
Hmotnosť	2,4 kg
Sieťové napätie	240 V
maximálne vibrácie podľa EN	5 m/s ²
Zvláštnosť	Elektronika otáčok
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Rozsah otáčok	2200 - 7500 min ⁻¹
Sieťová frekvencia	50 Hz
Druh produktu	Uhlová brúska