



Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm krátka, Typ: 7405



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079456 7405
GTIN	015451781507
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Mini brúska s vysokým počtom otáčok na voľnobehu pre tiché a efektívne brúsenie. Precízny výkon a ovládanie so vstavaným regulátorom otáčok.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny 1 × 1/4 palca a 6 mm.

Technický opis

Hmotnosť	0,5 kg
maximálne vibrácie podľa EN	3,6 m/s ²
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
maximálna potreba vzduchu	78 l/min
Dĺžka	200 mm
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný Ø)	10 mm
Ø upínacích klieštín	6 mm
Pripojovací závit	NPT
Výstupný výkon	250 W
Pracovná hlučnosť	76,2 dB(A)

Technický list

maximálne otáčky

28000 min⁻¹

Druh produktu

Priama brúska