



LED vrecková lampa Core s batériami, Typ: P3-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúč. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P. **Advanced Focus System (AFS)**

Systém Advanced Focus kombinuje objektív a reflektor, čím spája výhody oboch systémov. Výsledkom je vynikajúce zväzkovanie svetla v ohnisku, ako aj do značnej miery homogénny, rozostrený svetelný kužeľ. Vďaka tomu je AFS jedným z najlepších zaostrovacích systémov pre LED lampy na svete.

Rapid Focus

Bežné zaostrovacie systémy s otočným mechanizmom sa zvyčajne musia ovládať oboma rukami. Na druhej strane funkcia Rapid Focus umožňuje rýchle nastavenie svetelného kužeľa jednou rukou.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií.

Technický opis

Svetelný tok	90 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Počet obsiahnutých batérií	1
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Funkcia baterky	Fokus
Celková dĺžka	100 mm
Označenie výrobcu	P3 Core
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Ø hlavy	20 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	6 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2	4 h
Rapid Focus	áno
Typ batérií	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	áno
Osvetľovacie teleso	LED modul
Svetelný tok Úroveň 2	50 lm
Trvanie osvetlenia	3 h
Hmotnosť	42 g
Druh produktu	Vrecková lampa