



## LED vrecková lampa Core s batériami, Typ: P4-CORE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Trieda položky	04B

### Popis

#### Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lám. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P. **Advanced Focus System (AFS)** Systém Advanced Focus kombinuje objektív a reflektor, čím spája výhody oboch systémov. Výsledkom je vynikajúce zväzkovanie svetla v ohnisku, ako aj do značnej miery homogénny, rozostrený svetelný kužeľ. Vďaka tomu je AFS jedným z najlepších zaostrovacích systémov pre LED lampy na svete.

#### Rapid Focus

Bežné zaostrovacie systémy s otočným mechanizmom sa zvyčajne musia ovládať oboma rukami. Na druhej strane funkcia Rapid Focus umožňuje rýchle nastavenie svetelného kužeľa jednou rukou.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane batérií.

### Technický opis

Trvanie osvetlenia úroveň 2	9 h
Osvetľovacie teleso	LED modul

Svetelný tok Úroveň 2	60 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií	2
Svetelný tok	120 lm
Typ batérií	Micro, AAA
Označenie výrobcu	P4 Core
Celková dĺžka	150 mm
Hmotnosť	58 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Trvanie osvetlenia	5 h
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Funkcia baterky	Fokus
Ø hlavy	15 mm
Rapid Focus	áno
Advanced Focus System (AFS)	áno
Trvanie osvetlenia úroveň 3	20 h
Druh produktu	Vrecková lampa