



LED vrecková lampa Core s batériami, Typ: P5-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081370 P5-CORE
GTIN	4058205028523
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúčov. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1 \text{ mm}$, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií a pútko na ruku.

Technický opis

Ø hlavy	26 mm
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 44
Svetelný tok	150 lm
Svetelný tok Úroveň 2	60 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	12 h

Trvanie osvetlenia	2,5 h
Celková dĺžka	120 mm
Hmotnosť	83 g
Označenie výrobcu	P5 Core
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Mignon, AA
Druh produktu	Vrecková lampa