



## LED vrecková lampa Core s batériami, Typ: P7-CORE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081370 P7-CORE
GTIN	4058205020480
Trieda položky	04B

### Popis

#### Prevedenie:

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúč. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane batérií a pútka na ruku.

### Technický opis

Typ batérií	Micro, AAA
Hmotnosť	175 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Trvanie osvetlenia	1 h
Počet obsiahnutých batérií	4
Svetelný tok Úroveň 2	250 lm
Trvanie osvetlenia úroveň 3	25 h
Ø hlavy	37 mm

Trvanie osvetlenia úroveň 2	2 h
Svetelný tok Úroveň 3	40 lm
Svetelný tok	450 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Označenie výrobcu	P7 Core
Celková dĺžka	140 mm
Druh produktu	Vrecková lampa