

**LED vrecková lampa Core s akumulátorom, Typ: P7R-CORE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Trieda položky	04B

Popis**Prevedenie:**

Spoločnosť LED Lenser je jedným z technologických lídrov v oblasti LED vreckových lúč. V **hliníkových puzdrách odolných voči striekajúcej vode** sú všetky kontakty pozlátené, **vysokokvalitné šošovky** sústreďujú svetlo homogénne a s nízkymi stratami. Všetky svietidlá sú vybavené zaostrovateľnou hlavicou svietidla.

Séria Ledlenser Core, nová generácia známej série P.

Funkcia:

IP68: Skladá sa z ochrany proti trvalému ponoreniu do vody (vodotesné) a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla USB a pútko na ruku.

Technický opis

Trvanie osvetlenia úroveň 3	90 h
Hmotnosť	202 g
Svetelný tok Úroveň 3	15 lm
Svetelný tok Úroveň 2	440 lm
Ø hlavy	35 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	4 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Svetelný tok	1000 lm

Druh batérie	Li-Ion
Trvanie osvetlenia	2 h
Celková dĺžka	158 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 68
Druh produktu	Vrecková lampa