



LED čelovka s akumulátorom, Typ: H5R-CORE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Trieda položky	04B

Popis

Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.

- **Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.**
- **Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.**
- **Vymeniteľná, umývateľná čelenka.**
- **Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Technický opis

Svetelný tok Boost	500 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	2 h
Ø hlavy	32 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	50 h
Svetelný tok	400 lm

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Označenie výrobcu	H5R Core
Hmotnosť	167 g
Svetelný tok Úroveň 2	15 lm
Druh produktu	Čelová lampa