

Čistiace utierky ESD 50 ks, Typ: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	972940 50
GTIN	4057989086101
Trieda položky	98E

Popis

Prevedenie:

Čistiace utierky ESD WIPEX®-MICRO možno prať pri teplote 90 °C, sú sterilizovateľné a neuvolňujú vlákna. Zvodový odpor cca 10¹⁰ Ω. Veľkosť 400 × 380 mm, skladané do tvaru Z.

Materiál: 50 % polyamid, 50 % polyester.

Farba: biela

Rozsah balenia:

50 utierok

Technický opis

Šírka	380 mm
Dĺžka	400 mm
Materiál	50% polyamid; 50% polyester
Farba	biela
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Čistiaca utierka

