

**HOLEX****Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 16, Otvor d<sub>2</sub> (H7): 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319305 16
GTIN	4062406745905
Trieda položky	32U

**Popis****Prevedenie:**

- Case-hardened HRC 58+/-2.
- All functional faces ground.
- Through-bored VDI shank.
- With two ball spray nozzles.

**Výhoda:****DIN 69880/VDI 3425, list 2.****Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

**Norma:****DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.****Technický opis**

Otvor d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>7</sub>	34 mm
l <sub>6</sub>	44 mm
Závit pre chladiaci kanál	M5
Závity upínacích skrutiek	M8
Tvar	E

Velkosť VDI	VDI 16
$d_6$	40 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 16
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI