

HOLEX**Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 16, Otvor d₂ (H7): 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319305 12
GTIN	4062406745899
Trieda položky	32U

Popis**Prevedenie:**

- Case-hardened HRC 58+/-2.
- All functional faces ground.
- Through-bored VDI shank.
- With two ball spray nozzles.

Výhoda:**DIN 69880/VDI 3425, list 2.****Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.****Technický opis**

l ₆	44 mm
l ₇	34 mm
Otvor d ₂ (H7)	12 mm
Závit pre chladiaci kanál	M5
Závity upínacích skrutiek	M8
Tvar	E

Velkosť VDI	VDI 16
d_6	40 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 16
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI