

**Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 30, Otvor d₂ (H7): 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 319320 10 |
| GTIN | 4067263152194 |
| Trieda položky | 32U |

Popis**Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| l ₆ | 60 mm |
| Otvor d ₂ (H7) | 10 mm |
| l ₇ | 51 mm |
| Závit pre chladiaci kanál | M6 |
| Závity upínacích skrutiek | M6 |
| Tvar | E |
| Veľkosť VDI | VDI 30 |
| d ₆ | 68 mm |
| Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 |
| Druh produktu | Držiak vyvrtávacej tyče VDI |

