

**Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 30, Otvor d₂ (H7): 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319320 12
GTIN	4067263152217
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Otvor d ₂ (H7)	12 mm
l ₆	60 mm
l ₇	51 mm
Závit pre chladiaci kanál	M6
Závity upínacích skrutiek	M8
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d ₆	68 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

