

HOLEX**Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 40, Otvor d₂ (H7): 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319330 40
GTIN	4062406755072
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Otvor d ₂ (H7)	40 mm
l ₇	76 mm
l ₆	90 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Držiak vyvrtávacej tyče VDI

