

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 25, Otvor d2 (H6): 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319165 25
GTIN	4062406755201
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l_2	59 mm
Vonkajší $\varnothing D_3$	45 mm
Otvor d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 25
d_6	58 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI