

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 25, Otvor d2 (H6): 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319165 20
GTIN	4062406755195
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

$l_1 -0,2$	67 mm
Vonkajší $\varnothing D_3$	40 mm
l_2	54 mm
Otvor d_2 (H6)	20 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 25
d_6	58 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 25
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI