

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 20, Otvor d₂ (H6): 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319155 25
GTIN	4062406755171
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Vonkajší Ø D ₃	45 mm
l ₂	59 mm
Otvor d ₂ (H6)	25 mm
l ₁ -0,2	71 mm
Závit pre chladiaci kanál	M6
Závity upínacích skrutiek	M12×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 20
d ₆	50 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 20
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI