

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 30, Otvor d₂ (H6): 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319175 25
GTIN	4067263152118
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Otvor d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
Vonkajší Ø D ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI