

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 30, Otvor d₂ (H6): 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319175 20
GTIN	4067263120506
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

$l_1 -0,2$	67 mm
Vonkajší Ø D ₃	40 mm
l_2	54 mm
Otvor d ₂ (H6)	20 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 30
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI