

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 40, Otvor d₂ (H6): 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319205 32
GTIN	4062406755294
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

Otvor d ₂ (H6)	32 mm
l ₁ -0,2	75 mm
l ₂	63 mm
Vonkajší Ø D ₃	52 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI