

**HOLEX****Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 40, Otvor d<sub>2</sub> (H6): 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319205 40
GTIN	4062406755300
Trieda položky	32U

**Popis****Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Technický opis**

Otvor d <sub>2</sub> (H6)	40 mm
Vonkajší Ø D <sub>3</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	73 mm
l <sub>1</sub> -0,2	90 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M16×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d <sub>6</sub>	83 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI