

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 50, Otvor d₂ (H6): 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319215 32
GTIN	4062406755331
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

$l_1 -0,2$	71 mm
Vonkajší Ø D ₃	52 mm
Otvor d ₂ (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M12×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 50
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI