

HOLEX**Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1, VDI 40, Otvor d₂ (H6): 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319205 16
GTIN	4062406755263
Trieda položky	32U

Popis**Použitie:**

Na navrtávanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

l ₂	54 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Otvor d ₂ (H6)	16 mm
Vonkajší Ø D ₃	36 mm
Závit pre chladiaci kanál	M8
Závity upínacích skrutiek	M10×1
Tvar	E
Veľkosť VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI