

Garant GRIDLINE

Podstavec s napájaním, Výška 900 mm, Typ: DE**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927063 DE
GTIN	4062406755560
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah balenia:

Nožná časť s dvoma zásuvkami Schuko s montážnym materiálom, bez káblov.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Menovitý prúd	16 A
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Výška	800 mm

Šírka	50 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvka Typ	F
Menovité napätie	250 V
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 900 mm
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine Typ M12	927090 M12
Súprava klzákov, 2-diel. Typ 2	927092 2