

Garant GRIDLINE

Podstavec s napájaním a stlačeným vzduchom, Výška 900 mm, Typ: FR**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927068 FR
GTIN	4062406755683
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

Rozsah balenia:

Nožná časť s dvoma zásuvkami Schuko s montážnym materiálom, bez káblov.

Vrátane bezpečnostnej jednoručnej spojky, rýchlospojky NW 7,2 a 3/8 palca spojovacieho závitú, až 10 barov.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

Technický opis

Menovité napätie	250 V
Zásuvka Typ	E

Menovitý prúd	16 A
Výška	900 mm
Hĺbka	700 mm
vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Šírka	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 900 mm
Druh produktu	Energetický modul

Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine Typ M12	927090 M12
Súprava klzákov, 2-diel. Typ 2	927092 2