

Garant GRIDLINE

**Podstavec s napájaním a stlačeným vzduchom, Výška 900 mm, Typ: DE****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	927068 DE
GTIN	4062406755669
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Z ocelevej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastrí 25 mm. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.

**Rozsah balenia:**

Nožná časť s dvoma zásuvkami Schuko s montážnym materiálom, bez káblov.

Vrátane bezpečnostnej jednoručnej spojky, rýchlospojky NW 7,2 a 3/8 palca spojovacieho závitú, až 10 barov.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122. Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.

Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.

**Technický opis**

vhodné pre hĺbku dosiek	750 mm
Menovité napätie	250 V

Výška	900 mm
Hĺbka	700 mm
Menovitý prúd	16 A
Zásuvka Typ	F
Šírka	50 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Výška 900 mm
Druh produktu	Energetický modul

## Príslušenstvo

Vyrovnanie výšky pracovných stolov GridLine Typ M12	927090 M12
Súprava klzákov, 2-diel. Typ 2	927092 2