



## LED čelovka s batériou, Typ: H5-CORE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Trieda položky	04B

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonné LED čelovky pre profesionálne použitie.

- **Otočná hlava a funkcia nepretržitého zaostrovania.**
- **Intuitívne ovládanie a kontinuálne stmievanie.**
- **Vymeniteľná, umývateľná čelenka.**
- **Ledlenser spojovací systém ako jednotné rozhranie umožňuje jednoduché spojenie so širokou škálou príslušenstva.**

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

### Technický opis

Hmotnosť	178 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Trvanie osvetlenia	2 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2	20 h
Ø hlavy	32 mm
Svetelný tok Úroveň 2	15 lm
Svetelný tok	200 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Označenie výrobcu	H5 Core
Typ batérií	Mignon, AA
Počet obsiahnutých batérií	2
Svetelný tok Boost	350 lm
Druh produktu	Čelová lampa