

**3M****2zložkové lepidlo, ID výrobcu: DP8610NS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083374 DP8610NS
GTIN	638060408360
Trieda položky	08M

**Popis****Prevedenie:**

**Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo** na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.

**Použitie:**

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN10 a zmiešavacou rúrkou Č. 083375 Veľ. MIXER.

**Technický opis**

Teplota Rozsah použitia	-55 - 120 °C
Objem náplne	45 g
Farba	čierna
Chemický podklad	akrylát
Pevnosť bez fixácie podľa	18 min
Doba spracovania	600 s

Pevnosť presahu	17,9 N/mm <sup>2</sup>
Druh produktu	Dvojzložkové lepidlo