

AEG

Akumulátorový vrtací skrutkovač bez akumulátora, nabíjačka, Typ: BSB18C2BL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070227 BSB18C2BL
GTIN	4058546324056
Trieda položky	07A

Popis

Prevedenie:

Výkonná bezkefová akumulátorová kompaktná príklepová vrtačka 18 V

- **Mimoriadne praktická vďaka kompaktnej dĺžke len 183 mm**
- **2-stupňová prevodovka**
- **21-stupňové nastavenie krútiaceho momentu a príklepový stupeň na vrtanie do kameňa**
- **LED osvetlenie pracovného priestoru**
- **Pravotočivá/ľavotočivá**
- **Trojité ochrana PRO Lithium-Ion: Monitorovanie teploty, monitorovanie jednotlivých článkov, ochrana proti preťaženiu**

Rozsah balenia:

Akumulátorová príklepová vrtačka s klipom na opasok, 1 x 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo FIXTEC, **bez akumulátora, bez nabíjačky.**

Technický opis

Označenie výrobcu	BSB18C2BL-0
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm

Hmotnosť bez batérie	1,6 kg
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka	183 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
maximálne otáčky 1. stupeň	500 min ⁻¹
Maximálny ťahovací moment	60 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1950 min ⁻¹
Konštrukcia motora	bezkefový
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom