

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251802 HB7415-1
GTIN	4062406750886
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Tolerancia	M
Typ	HB7415-1
Lamač triesok	TIM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie