

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie