

Garant**DNMG 110404, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250752 HB725-1
GTIN	4062406750572
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Rezný materiál	HM
Typ	HB725-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Lamač triesok	UM1
Hlavné použitie	UNI
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie