

**Garant****CNMG 160616, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250172 HB725-1
GTIN	4062406750565
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	UNI
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Lamač triesok	UM1
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie