

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HB725-1
GTIN	4062406765705
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Lamač triesok	UM1
Počet výmien/rezných hrán	6
Typ	HB725-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie