

Garant**WNMG 060408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB725-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	UNI
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Lamač triesok	UM1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie