

Garant**SNMG 120408, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	UM1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Typ	HB725-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Hlavné použitie	UNI
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie