

Garant**WNMG 060404, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HB725-1
GTIN	4062406765682
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	UNI
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Lamač triesok	UM1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM

Typ	HB725-1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie