

Garant**WNMG 080408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 6 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	UM1
Typ	HB725-1
Uhlový Polomer	0,8 mm

Hlavné použitie	UNI
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie