

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260152 HB725-1
GTIN	4062406765934
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	UM1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Typ	HB725-1
Hlavné použitie	UNI
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Tolerancia	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie