

Garant**CC.T 120404, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavné použitie	UNI
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	HB725-1
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	UM1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie