

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB725-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Tolerancia	M
Lamač triesok	UM1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	HB725-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min

Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie