

**Garant****TC.T 110204, Typ: HB725-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260982 HB725-1
GTIN	4062406765774
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	UM1
Tolerancia	M
Hlavné použitie	UNI
Počet výmien/rezných hrán	3
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110204
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Typ	HB725-1
Uhlový Polomer	0,4 mm

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie