

Garant**VB.T 160408, Typ: HB725-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Typ	HB725-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	UM1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	UNI

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 250 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie